

Características del almacén técnico

El almacén técnico deberá:

- Tener un área mínima de 200 m².
- Tener suficientes y adecuados racks de picking para colocar material pequeño.
- Tener suficientes y adecuados racks selectivos para colocar material voluminoso.
- Tener suficientes y adecuadas bases para ruedas de tren principal y de nariz con protección de luz.
- Tener suficientes y adecuadas gavetas de cartón de 5½" x 4" x 3".
- Tener suficientes y adecuadas gavetas de cartón de 7½" x 4" x 3".
- Tener suficientes y adecuados gabinetes antiexplosivos para químicos 47cm x 88cm x 90cm.
- Tener un área adecuada para la recepción, inspección y verificación de los materiales y su documentación.
- Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de material en cuarentena.
- Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de componentes fuera de servicio.
- Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de residuos peligrosos.
- Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de material scrap.
- Tener un área equipada con mesa y equipo antiestático (ESD) para el manejo de componentes sensibles a estática.
- Tener escaleras para el despacho de materiales en niveles altos.
- Tener suficientes y adecuados dispositivos de control de temperatura optima en las zonas donde se almacena material y herramienta.
- Tener un refrigerador para productos que requieren un control de temperatura especial.
- Tener una báscula industrial con capacidad de 100 kg.
- Tener un software adecuado para la administración del inventario.
- Tener el equipo de cómputo suficiente y adecuado, tal como: computadora, impresora, escaner, impresora de etiquetas, etc.
- Tener suficiente y adecuada iluminación y señalética en áreas y pasillos.
- Tener suficientes y adecuados extintores y detectores de humo.
- Tener un sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV.
- Tener un programa de prevención de plagas.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mpc/080/2>



Last update: **27/03/2022 00:42**